


分氣塊
FR-4-1/4
訂貨編號: 2960

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	11.5 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	68 g
輸出數量	3
供應管線數量	1
氣動介面，氣口 1	內螺紋 G1/4
氣動介面，氣口 2	內螺紋 G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鋁 陽極氧化