

底座
VABS-S7-BE-B-G14-VDE1
訂貨編號: 2999476

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
嚮導氣源	內嚮導
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar
流量 Kv, 增壓	2.2 m³/h
排氣流量 Kv	8.6 m³/h
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	250 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
氣動介面, 氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	Ematal 塗層鋁
密封件材質	NBR