


閥

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

訂貨編號: 3013904

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|--|
| 閥功能 | 三口二位, 常閉, 單穩態 |
| 驅動方式 | 電控 |
| 寬度 | 50 mm |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 52 l/min |
| 工作口 | G1/4 |
| 工作壓力 | 0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi |
| 結構特點 | 直動式提動閥 |
| 復位類型 | 彈簧復位 |
| 防護等級 | IP65 |
| 公稱通徑 | 1.2 mm |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 手動裝置 | 無 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 流向 | 不可逆 |
| 適用於真空 | 是 |
| b 值 | 0.2 |
| C 值 | 0.44 l/sbar |
| 流量 Kv, 增壓 | 0.04 m ³ /h |
| 排氣流量 Kv | 0.04 m ³ /h |
| 標準額定流量 2-3 | 49 l/min |
| 關閉時間 | 60 ms |
| 打開時間 | 40 ms |
| 防爆 | 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX) |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:2:2] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - 極高的耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 介質溫度 | -25 °C...60 °C |

| 特性 | 值 |
|------------|----------------|
| 環境溫度 | -25 °C...60 °C |
| 產品重量 | 170 g |
| 氣動介面, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 2 | G1/4 |
| 氣動介面, 氣口 3 | G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | Ematal 塗層鋁 |