


閥

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

訂貨編號: 3014556

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	50 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	52 l/min
工作口	G1/4
工作壓力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
結構特點	直動式提動閥
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	1.2 mm
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	無
嚮導類型	直接
流向	不可逆
適用於真空	是
b 值	0.53
C 值	0.21 l/sbar
流量 Kv，增壓	0.04 m³/h
排氣流量 Kv	0.04 m³/h
標準額定流量 2-3	49 l/min
關閉時間	60 ms
打開時間	40 ms
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	-25 °C...60 °C

特性	值
環境溫度	-25 °C...60 °C
產品重量	170 g
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	Ematal 塗層鋁