


近接開關
SMEO-1-B
訂貨編號: 30457

FESTO



資料表

特性	值
設計	方形結構
符合標準	EN 60947-5-2
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	舌簧式
環境溫度	-20 °C...70 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	接觸式，雙極
開關元件功能	常開觸點
打開時間	0.5 ms
關閉時間	0.03 ms
最大開關頻率	500 Hz
最大輸出電流	1 A
最大交流輸出電流	1 A
最大輸出電流 DC	1 A
最大開關電容 AC	40 VA
最大開關電容 DC	40 W
電壓降	0 V
關閉狀態電流	0 mA
短路電流額定值	否
過載保護	不可用
操作電壓範圍 AC	0 V...250 V
操作電壓範圍 DC	0 V...200 V
反極性保護	否
電氣介面 1，連接類型	電纜
電氣介面 1，連接系統	開放式

特性	值
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
介面出口方向	同軸向
電纜長度	2.5 m
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	PVC
安裝方式	具有附件
緊固扭矩	2.9 Nm
安裝位置	可選
產品重量	100 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	環氧樹脂 PC PET 鋼 TPE-O 壓鑄鋅
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...70 °C
防護等級	IP67
絕緣電壓	250 V
抗電湧性	4 kV
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3