

旋轉法蘭

SZB-32

訂貨編號: 30798

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	172 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	高合金不鏽鋼
螺栓材料	鍍鋅鋼
軸承材料	聚合物
螺絲材料	鍍鋅鋼
鎖的材料	彈簧鋼，鍍鋅