

T 型含倒鉤接頭

T-PK-2

訂貨編號: 30919

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	1.5 mm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
氣動介面，氣口 1	適用於氣管外徑 3 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	POM