


帶電纜插座 KMV-1-230AC-5

訂貨編號: 30942

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	320 g
電氣介面	?? B 型
標稱工作電壓，交流	230 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
保護導線介面	可用
電纜長度	5 m
電纜直徑	6 mm
電纜結構	3 x 0.75 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...80 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PC
電觸頭材料	青銅