

帶電纜插座
KME-1-24-5-LED
訂貨編號: 30945

FESTO



資料表

特性	值
訊號狀態顯示器	黃色 LED
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	280 g
電氣介面 1	直角式插座，方形設計，3 針，C 型
電氣介面 2	開放式，2 芯
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	4 A
保護導線介面	不可用
電纜長度	5 m
電纜特徵	用於靜態應用
最小電纜彎曲半徑	52 mm
電纜直徑	5.2 mm
電纜直徑公差	± 0.1 mm
電纜結構	2 x 0.75 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...80 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
外殼材質	TPE-U(PU)
密封件材質	NBR
電觸頭材料	鍍銀銅合金