

# T 型合倒鈎接頭

## FCN-3-PK-3/2

訂貨編號: 31314

FESTO



### 資料表

特性	值
公稱通徑	1.3 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
氣動介面, 氣口 1	適用於氣管外徑 3 mm
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 4 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅