

套管螺紋接頭 MKGV-36-M40

訂貨編號: 3152613

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
套組規格	100
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
環境溫度	-40 °C...100 °C
安裝方式	透過外螺紋
材料說明	RoHS 合規
接頭材質	PA