


耳軸安裝件
LSNSG-50
訂貨編號: 31749

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	2.5 kN
產品重量	300 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	鋼 鍍鋅
關節軸承材料	鋼 PTFE