

耳軸安裝件 LBG-63

訂貨編號: 31764

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	63
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 5% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	4 kN
產品重量	580 g
	20.44 oz
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	壓鑄不鏽鋼
螺栓材料	表面硬化鋼
鎖的材料	彈簧鋼