

直角式耳軸安裝件

LQG-100

訂貨編號: 31773

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	100
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	9 kN
產品重量	1493 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	球墨鑄鐵
螺栓材料	表面硬化鋼
鎖的材料	彈簧鋼