


雙活塞氣缸 DPZ-16-100-P-A

訂貨編號: 32691

FESTO



資料表

特性	值
負載重心到聯接板的距離 x_s	0 mm
行程	100 mm
可調端位範圍/長度	10 mm
活塞直徑	16 mm
工作模式, 驅動單元	聯接板
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	0.15 Nm
最大有效負載取決於指定距離 x_s 下的行程	8 N
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	180 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	242 N
備用介面	查看產品圖檔
氣動介面	M5
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼