

Y 形具銷接桿
SGA-M10X1,25
訂貨編號: 32954

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	M10x1.25
徑向偏差 +/-	5 mm
角度補償 +/-	120 deg
安裝位置	可選
螺紋接頭	外螺紋 M10x1.25
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
最大負載能力	0.9 kN
產品重量	129 g
材料說明	RoHS 合規
螺栓材料	鋼 鍍鋅
關節軸承材質	鋼 鍍鋅
鎖的材料	彈簧鋼, 鍍鋅