


耳軸支座
LNZG-32
訂貨編號: 32959

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
環境溫度	-40 °C...80 °C
最大負載能力	0.9 kN
產品重量	83 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	精製鋁合金
軸承材料	聚合物