


擺動手柄閥
KH/O-3-PK-3
訂貨編號: 33003

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，單穩態，常開/常閉
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	80 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	0 bar...8 bar
結構特點	活塞閥座
公稱通徑	2.5 mm
嚮導類型	直接
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力，常閉	7.5 N
驅動力，常開式	6.5 N
產品重量	20 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
氣動介面，氣口 3	PK-3
密封件材質	NBR
外殼材質	聚合物