

單向閥
H-1/8-A/I
訂貨編號: 3324

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	G1/8
安裝方式	管式安裝
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	280 l/min
工作壓力	0.04 Mpa...0.8 Mpa 0.4 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	黃銅
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	21 g
密封件材質	NBR