

棘輪裝置
FLSR-10-R
訂貨編號: 33299

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	10
旋轉方向	順時針旋轉
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	0.53 Nm
產品重量	100 g
外殼材質	壓鑄鋁
套管材質	表面硬化鋼
軸材質	表面硬化鋼