


軸向安裝套件
EAMM-A-D100-100A-S1
訂貨編號: 3356931

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	101 mm
安裝位置	可選
最大轉速	5500 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	128 kgmm ²
可傳遞的扭矩	60 Nm
產品重量	2450 g
介面代碼，驅動器	D100
介面代碼，馬達輸入	100A
材料說明	RoHS 合規