


腳架安裝件
DAMH-Q12-16
訂貨編號: 3371843

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大緊固扭矩	4.9 Nm
產品重量	111 g
安裝方式	具通孔
材料說明	RoHS 合規
支架材料	鍍鋅鋼