


前置單元 ERMH-11-E17-100

料號: 3383152
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	11
設計結構	機電式旋轉模組
裝配位置	任何
旋轉角度	環狀的
齒輪單位比率	30:1
額定扭矩	1.8 Nm
重複精度	±0,01 °
最大軸向力	300 N
產品重量	1,320 g
循環功率	100 %
額定馬達電流	0.74 A
馬達類型	伺服馬達
最大輸出速度	200 1/min
額定工作電壓, AC	230 V
額定馬達功率	22.1 W
峰值 (最大) 電流	1.5 A
最大靜態拉力扭矩	40 Nm
峰值 (最大) 扭矩	4.5 Nm
容許的負載質量慣性矩	0.006 kgm ²
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 40 °C
材料備註	符合 RoHS