

電磁線圈  
MSFW-24-50/60-OD  
訂貨編號: 34415

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 安裝位置                | 可選                                          |
| 開關位置指示器             | 否                                           |
| 最短抓取時間              | 10 ms                                       |
| 持續通電率               | 100%                                        |
| 功率因數 (cos phi)      | 0.7                                         |
| 線圈的特性參數             | 24 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 9.0 VA, 保持功率 7.0 VA |
| 容許頻率波動              | +/- 5%                                      |
| 允許的電壓波動             | +/- 10 %                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L                              |
| 防護等級                | IP65                                        |
| 環境溫度                | -5 °C...40 °C                               |
| 插座的最大緊固扭矩           | 0.4 Nm                                      |
| 產品重量                | 55 g                                        |
| 電氣介面                | 3 針<br>插頭針腳, 連接型式符合 Festo 標準, 用於 MSSD-F     |
| 安裝方式                | 透過滾花螺帽                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                     |
| 電磁線圈材料              | 熱固性塑膠<br>銅<br>銅                             |
| 線圈材料                | 銅                                           |