


氣控閥
VLX-2-1-MS
訂貨編號: 34436

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	膜片式閥
驅動方式	氣動
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	G1
公稱通徑	25 mm
閥功能	二口二位，常閉，單穩態
流向	不可逆
介質壓力	1 bar...10 bar
排氣功能	不具節流選項
復位類型	氣動彈簧
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:--:]
中等	過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm
介質溫度	-10 °C...80 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	14000 l/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
外殼材質	黃銅
螺絲材料	高合金不鏽鋼
螺絲的物料編號	1.4301
產品重量	1010 g