


導向單元 FENG-80- -GF

訂貨編號: 34485

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
行程	10 mm...500 mm
安裝位置	可選
導軌	滑動軸承導軌
結構特點	導軌
防爆	必須遵守證書中的資訊！
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
位移力	70 N
每 10 mm 行程的額外移動質量	76 g
0 mm 行程的基本重量	10720 g
每 10 m 行程的附加重量	76 g
0 mm 行程時的重心	54 mm
每 10 mm 額外移動質量的重心	3.9 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	高合金鋼
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
聯接板材料	回火鋼