

導向單元
FENG-40-100-KF
訂貨編號: 34500

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
行程	100 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
防爆	必須遵守證書中的資訊！
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 Fy	1000 N
最大力 Fy，靜態	1260 N
最大力 Fz	1000 N
最大作用力 Fz，靜態	1260 N
最大力矩 Mx	44 Nm
最大扭矩 Mx，靜態	55 Nm
最大力矩 My	52 Nm
最大扭矩 My，靜態	65 Nm
最大力矩 Mz	52 Nm
最大扭矩 Mz，靜態	65 Nm
位移力	15 N
產品重量	2690 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金
聯接板材料	陽極氧化精製鋁合金