


導向氣缸  
FENG-100-100-KF  
訂貨編號: 34530

FESTO



資料表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 尺寸                | 100            |
| 行程                | 100 mm         |
| 安裝位置              | 可選             |
| 導軌                | 循環滾珠軸承導軌       |
| 結構特點              | 導軌             |
| 防爆                | 必須遵守證書中的資訊！    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度              | -20 °C...80 °C |
| 最大力 $F_y$         | 2300 N         |
| 最大力 $F_y$ ，靜態     | 3120 N         |
| 最大力 $F_z$         | 2300 N         |
| 最大作用力 $F_z$ ，靜態   | 3120 N         |
| 最大力矩 $M_x$        | 198 Nm         |
| 最大扭矩 $M_x$ ，靜態    | 268 Nm         |
| 最大力矩 $M_y$        | 197 Nm         |
| 最大扭矩 $M_y$ ，靜態    | 267 Nm         |
| 最大力矩 $M_z$        | 197 Nm         |
| 最大扭矩 $M_z$ ，靜態    | 267 Nm         |
| 位移力               | 40 N           |
| 產品重量              | 13760 g        |
| 安裝方式              | 透過內螺紋安裝        |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 導向部件材料            | 回火鋼            |
| 外殼材質              | 陽極氧化精製鋁合金      |
| 聯接板材料             | 回火鋼            |