


延時閥

VZOA-3-1/4

訂貨編號: 3464

FESTO



資料表

特性	值
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	600 l/min
可調延時	0 s...30 s
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
安裝方式	具通孔
氣動介面	G1/8 G1/4
材料說明	RoHS 合規