


嚮導逆止閥
HGL-1/2-NPT
訂貨編號: 34880

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	嚮導單向功能
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
安裝方式	擰入
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	0 l/min...1600 l/min
工作壓力	0.02 Mpa...1 Mpa 0.2 bar...10 bar
嚮導壓力 Mpa	0.1 Mpa...1 Mpa
嚮導壓力	1 bar...10 bar
嚮導壓力 psi	14.5 psi...145 psi
環境溫度	-20 °C...80 °C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...80 °C
材料說明	RoHS 合規