



# 旋轉式手柄閥 VHER-H-B43E-G18

訂貨編號: 3488206

FESTO



## 資料表

| 特性                       | 值                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 閥功能                      | 4/3 排氣                                            |
| 驅動方式                     | 手冊                                                |
| 寬度                       | 51 mm                                             |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 600 l/min                                         |
| 工作口                      | G1/8                                              |
| 工作壓力                     | 0 bar...10 bar                                    |
| 關於工作壓力的提示                | 僅在介面 3 處進行真空操作<br>在雙壓運行模式下, 介面 1 的壓力必須高於介面 3 的壓力。 |
| 結構特點                     | 旋轉閘閥                                              |
| 公稱通徑                     | 6 mm                                              |
| 排氣功能                     | 具有節流選項                                            |
| 使用說明                     | 僅手動驅動                                             |
| 密封原理                     | 硬                                                 |
| 嚮導類型                     | 直接                                                |
| 流向                       | 不可逆                                               |
| 重疊自由度                    | 是                                                 |
| 開關位置指示器                  | 透過附件安裝                                            |
| 工作介質                     | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| 工作和嚮導介質說明                | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)                            |
| 耐腐蝕等級 CRC                | 2 - 中等耐腐蝕能力                                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| 介質溫度                     | -20 °C...80 °C                                    |
| 環境溫度                     | -20 °C...80 °C                                    |
| 驅動扭矩                     | 0.9 Nm                                            |
| 產品重量                     | 260 g                                             |
| 安裝方式                     | 面板式安裝<br>具通孔<br>是否要:                              |
| 氣動介面, 氣口 1               | G1/8                                              |
| 氣動介面, 氣口 2               | G1/8                                              |
| 氣動介面, 氣口 3               | G1/8                                              |
| 氣動介面, 氣口 4               | G1/8                                              |

| 特性    | 值       |
|-------|---------|
| 材料說明  | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR     |
| 外殼材質  | 壓鑄鋁     |
| 桿材料   | 壓鑄鋁     |