


# 氣控閥

## VLX-2-3/8-MS-NPT

訂貨編號: 34923

FESTO



### 資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 結構特點                    | 膜片式閥                            |
| 驅動方式                    | 氣動                              |
| 密封原理                    | 軟密封                             |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 安裝方式                    | 管式安裝                            |
| 過程閥連接                   | NPT3/8                          |
| 公稱通徑                    | 13 mm                           |
| 閥功能                     | 二口二位，常閉，單穩態                     |
| 流向                      | 不可逆                             |
| 介質壓力                    | 1 bar...10 bar                  |
| 排氣功能                    | 不具節流選項                          |
| 復位類型                    | 氣動彈簧                            |
| 嚮導類型                    | 嚮導驅動                            |
| 輔助嚮導氣口 12               | M5                              |
| 嚮導介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 中等                      | 過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm             |
| 介質溫度                    | -10 °C...80 °C                  |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 3800 l/min                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 外殼材質                    | 黃銅                              |
| 螺絲材料                    | 高合金不鏽鋼                          |
| 螺絲的物料編號                 | 1.4301                          |
| 產品重量                    | 470 g                           |