


# 旋轉式手柄閥

## VHER-P-H-B43C-B-G14

訂貨編號: 3515601

FESTO



## 資料表

| 特性                      | 值                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 四口三位，關閉                                          |
| 驅動方式                    | 手冊                                               |
| 寬度                      | 56 mm                                            |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1500 l/min                                       |
| 工作口                     | G1/4                                             |
| 工作壓力                    | 0 bar...10 bar                                   |
| 關於工作壓力的提示               | 僅在介面 3 處進行真空操作<br>在雙壓運行模式下，介面 1 的壓力必須高於介面 3 的壓力。 |
| 結構特點                    | 旋轉閘閥                                             |
| 公稱通徑                    | 8 mm                                             |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                                           |
| 使用說明                    | 僅手動驅動                                            |
| 控制鎖                     | 可以用附件關閉                                          |
| 密封原理                    | 硬                                                |
| 嚮導類型                    | 直接                                               |
| 流向                      | 不可逆                                              |
| 重疊自由度                   | 是                                                |
| 開關位置指示器                 | 透過附件安裝                                           |
| 防爆                      | 防爆區 2 (ATEX)<br>區 22 (ATEX)                      |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                            |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| 介質溫度                    | -20 °C...80 °C                                   |
| 環境溫度                    | -20 °C...80 °C                                   |
| 驅動扭矩                    | 2 Nm                                             |
| 產品重量                    | 375 g                                            |
| 安裝方式                    | 面板式安裝<br>具通孔<br>是否要：                             |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/4                                             |

| 特性        | 值       |
|-----------|---------|
| 氣動介面，氣口 2 | G1/4    |
| 氣動介面，氣口 3 | G1/4    |
| 氣動介面，氣口 4 | G1/4    |
| 材料說明      | RoHS 合規 |
| 密封件材質     | NBR     |
| 外殼材質      | PA      |
| 桿材料       | PA      |