

角座閥  
VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1V-50-V  
訂貨編號: 3539352

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 結構特點                | 具活塞驅動器的提動閥                                            |
| 驅動方式                | 氣動                                                    |
| 密封原理                | 軟密封                                                   |
| 安裝位置                | 可選                                                    |
| 安裝方式                | 管式安裝                                                  |
| 線路連接                | 螺紋接頭 G1 1/4, 符合 DIN ISO 228 標準                        |
| 公稱通徑                | 29 mm                                                 |
| 閥功能                 | 二口二位, 常閉, 單穩態                                         |
| 流向                  | 不可逆<br>氣體介質, 在閥座上方                                    |
| 介質壓力                | -0.09 Mpa...0 Mpa<br>-0.9 bar...0 bar                 |
| 標稱壓力 PN             | 16                                                    |
| 排氣功能                | 不具節流選項                                                |
| 復位類型                | 彈簧復位                                                  |
| 嚮導類型                | 外部控制                                                  |
| 氣動介面                | 內螺紋 G1/8                                              |
| 工作壓力                | 0.6 Mpa...1 Mpa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi |
| 中等                  | 水蒸氣<br>惰性氣體<br>過濾的壓縮空氣, 過濾等級 200 µm                   |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| 最大黏度                | 600 mm²/s                                             |
| 介質溫度                | -10 °C...80 °C                                        |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                                        |
| 流量 Kv               | 19 m³/h                                               |
| 材料說明                | RoHS 合規                                               |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                      |
| 過程閥外殼材料             | 青銅 (紅黃銅)                                              |
| 過程閥外殼的材料編號          | CC499K                                                |
| 螺桿密封件材質             | FPM                                                   |

| 特性        | 值          |
|-----------|------------|
| 閥座密封件材質   | FPM        |
| 產品重量      | 1900 g     |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 驅動外殼材料    | 黃銅         |