


角座閥  
VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7  
訂貨編號: 3539816

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 結構特點              | 具活塞驅動器的提動閥                                                        |
| 驅動方式              | 氣動                                                                |
| 密封原理              | 軟密封                                                               |
| 安裝位置              | 可選                                                                |
| 安裝方式              | 管式安裝                                                              |
| 線路連接              | 螺紋接頭 G1 1/4，符合 DIN ISO 228 標準                                     |
| 公稱通徑              | 31 mm                                                             |
| 閥功能               | 二口二位，常閉，單穩態                                                       |
| 流向                | 不可逆<br>閥座下方，用於氣體和液體介質                                             |
| 介質壓力              | 0 Mpa...0.7 Mpa<br>0 bar...7 bar                                  |
| 標稱壓力 PN           | 40                                                                |
| 排氣功能              | 不具節流選項                                                            |
| 復位類型              | 彈簧復位                                                              |
| 嚮導類型              | 外部控制                                                              |
| 氣動介面              | 內螺紋 G1/8                                                          |
| 工作壓力              | 0.6 Mpa...1 Mpa<br>6 bar...10 bar<br>87 psi...145 psi             |
| 中等                | 水蒸氣<br>礦物油基液壓油<br>惰性氣體<br>礦物油<br>水<br>過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm<br>中性流體 |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| 最大黏度              | 600 mm <sup>2</sup> /s                                            |
| 介質溫度              | -40 °C...200 °C                                                   |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                                                    |
| 流量 Kv             | 10.7 m <sup>3</sup> /h                                            |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                           |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                                  |

| 特性           | 值           |
|--------------|-------------|
| 過程閥外殼材料      | 壓鑄不鏽鋼       |
| 過程閥外殼的材料編號   | 1.4408      |
| 螺桿密封件材質      | PTFE        |
| 閥座密封件材質      | PTFE        |
| 產品重量         | 2200 g      |
| CE 認證（見合格聲明） | 符合歐盟壓力設備指令  |
| CE 標記（見合格聲明） | 符合英國壓力設備法規  |
| 耐腐蝕等級 CRC    | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 驅動外殼材料       | 鍍鎳黃銅        |