

真空吸盤
VASB-30-1/8-NBR
訂貨編號: 35412

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	3 mm
真空吸盤直徑	30 mm
有效吸氣直徑	25 mm
介面位置	頂部
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作壓力	-0.095 Mpa...0 Mpa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-0.07 Mpa -0.7 bar -10.15 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
70% 真空時的拉脫力	34 N
額定工作壓力時的保持力	34 N
安裝螺紋	G1/8
真空吸盤安裝	G1/8
真空介面	G1/8
顏色	黑色
蕭氏硬度	60 +/- 5
旋入螺釘的材料	黃銅
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR