



真空吸盤
VASB-100-1/4-NBR
訂貨編號: 35416

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4 mm
真空吸盤直徑	100 mm
有效吸氣直徑	85 mm
介面位置	頂部
真空吸盤形狀	波紋管, 1.5 摺
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
70% 真空時的拉脫力	397 N
額定工作壓力時的保持力	397 N
安裝螺紋	G1/4
真空吸盤安裝	G1/4
真空介面	G1/4
顏色	黑色
蕭氏硬度	60 +/- 5
旋入螺釘的材料	壓鑄鋅
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR