

發光密封件
MV-LD-12-24DC
訂貨編號: 35558

FESTO



資料表

特性	值
開關位置指示器	LED
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	1.6 g
電氣介面	B 型 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形結構·MSV
操作電壓範圍 DC	12 V...24 V
保護導線介面	可用
發光密封件的標稱功率	0.05 W
防護等級	IP65
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	TPE-U(PU)
顏色	透明