



開關閥
HE-1/4-DB-MINI
訂貨編號: 3563687

FESTO



資料表

特性	值
系列	DB
尺寸	Mini
網格尺寸	44 mm
結構特點	開關閥
驅動方式	手冊
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
控制鎖	掛鎖（可選）
手動裝置	無
嚮導類型	直接
閥功能	三口二位閥，雙電控
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
搭接	重疊
C 值	6.3 l/sbar
b 值	0.8
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2300 l/min
標準額定流量 2-3	700 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
安裝方式	管式安裝 具通孔
產品重量	66 g
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4

特性	值
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
活塞式滑閥材料	POM
密封件材質	FPM
外殼材質	加強型聚醯胺