

密封塞頭
B-1/8
訂貨編號: 3568

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
符合標準	DIN 908
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
標稱扭矩	3.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	7 g
安裝方式	內六角, 規格 5 mm
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G1/8
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	鍍鋅鋼
O 型圈材料	PA TPE-U(PUR)