

**堵頭**  
**B-3/8**

訂貨編號: 3570

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                 |
|---------------------|-------------------|
| 套組規格                | 10                |
| 符合標準                | DIN 908           |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 標稱扭矩                | 12.5 Nm           |
| 標稱鎖緊扭矩公差            | ± 20%             |
| 產品重量                | 23 g              |
| 安裝方式                | 內六角, 規格 8 mm      |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 G3/8          |
| 材料說明                | RoHS 合規           |
| 堵頭材料                | 鍍鋅鋼               |
| O 型圈材料              | PA<br>TPE-U(PUR)  |