


安裝板

VAME-S7-P-N-V14-A

訂貨編號: 3581412

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	M5 NAMUR 接口模式
氣動介面, 氣口 2	法蘭 1/4 NAMUR 接口模式
氣動介面, 氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
板材料	Ematal 塗層鋁