

電磁線圈 MSW-230AC

訂貨編號: 3592

FESTO



資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
絕緣材料等級	F
線圈的特性參數	230 V AC: 50 Hz, 拾取功率 30 VA, 保持功率 22 VA
允許的電壓波動	+/- 10 %
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	175 g
電氣介面	類型 A 插頭 符合 EN 175301-803 標準
安裝方式	外六角 1/8 固定夾
材料說明	RoHS 合規
電磁線圈材料	熱固性塑膠
電觸頭材料	鍍錫黃銅
線圈材料	銅