


中間調壓閥板 LR-ZP-P-D-3

訂貨編號: 35968

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	ISO 5599-1
整合功能	調壓閥
結構特點	缸徑
壓力調節範圍 MPa	0 Mpa...1.2 Mpa
壓力調整範圍	0 bar...12 bar
壓力調節範圍 psi	0 psi...174 psi
入口壓力 1	14 bar
氣源壓力 1 MPa	1.4 Mpa
氣源壓力 1 psi	203 psi
認證	UL - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
產品重量	1220 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁 鋼