


中間調壓閥板  
LR-ZP-A-D-3  
訂貨編號: 35971

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                  |
|---------------------|--------------------|
| 基於標準                | ISO 5599-1         |
| 整合功能                | 調壓閥                |
| 結構特點                | 缸徑                 |
| 壓力調節範圍 MPa          | 0.05 Mpa...1.2 Mpa |
| 壓力調整範圍              | 0.5 bar...12 bar   |
| 壓力調節範圍 psi          | 7.25 psi...174 psi |
| 入口壓力 1              | 14 bar             |
| 氣源壓力 1 MPa          | 1.4 Mpa            |
| 氣源壓力 1 psi          | 203 psi            |
| 認證                  | UL - 認證 (OL)       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III   |
| 產品重量                | 1220 g             |
| 材料說明                | RoHS 合規            |
| 密封件材質               | NBR                |
| 外殼材質                | 壓鑄鋁<br>鋼           |