


氣囊式氣缸
EB-145-60
訂貨編號: 36486

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	145
所需安裝直徑	160 mm
行程	60 mm
最大擴展高度	110 mm
最大傾斜角	20 deg
最大偏移	10 mm
最小安裝高度	50 mm
工作模式	單動
工作壓力	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:::4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...70 °C
重設力	120 N
產品重量	900 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
波紋管材質	NR/BR
外殼材質	鋼 鍍鋅