


氣囊式氣缸 EB-145-100

訂貨編號: 36490

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 尺寸 | 145 |
| 所需安裝直徑 | 160 mm |
| 行程 | 100 mm |
| 最大擴展高度 | 170 mm |
| 最大傾斜角 | 30 deg |
| 最大偏移 | 20 mm |
| 最小安裝高度 | 70 mm |
| 工作模式 | 單動 |
| 工作壓力 | 0 bar...8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 不可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -40 °C...70 °C |
| 重設力 | 200 N |
| 產品重量 | 1100 g |
| 安裝方式 | 透過內螺紋安裝 |
| 氣動介面 | G1/8 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 波紋管材質 | NR/BR |
| 外殼材質 | 鋼 鍍鋅 |