

單向閥 H-M5

訂貨編號: 3671

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	止回功能
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 2	M5
安裝方式	管式安裝
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	115 l/min
工作壓力	0.04 Mpa...0.8 Mpa 0.4 bar...8 bar
環境溫度	-10 °C...60 °C
外殼材質	黃銅
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR