



連接電纜

NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3

訂貨編號: 3679778

FESTO



資料表

特性	值
認證	c CSA us (OL)
開關狀態指示	黃色 LED
附加功能	保護電路
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	80 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	插頭型式 B 型, 工業標準 11 mm
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	3
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 介面類型	電纜
電氣介面 2, 連接系統	開放式
電氣介面 2, 介面/線芯數	3
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	3
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 AC	18 V...30 V
標稱工作電壓, 交流	24 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	0.8 kV
保護導線介面	可用
電纜長度	0.6 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供

特性	值
電纜直徑	5.9 mm
電纜直徑公差	± 0.3 mm
電纜結構	3 x 0.75 mm ²
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-25 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
絕緣護套材料	PP