

塞頭
B-M5

訂貨編號: 3843

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
標稱扭矩	1.33 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	1 g
安裝方式	外六角, 規格 7 mm
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 M5
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	陽極氧化鋁
O 型圈材料	不鏽鋼 NBR